

**RIDGID****Suslėgto oro pompa 1450, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	814891 1
GTIN	095691500724
Produktų klasė	86A

**Aprašymas****Modelis:**

1450 modelio slėgio patikros siurblys gali būti naudojamas įrenginiuose, kuriuose neturi būti nuotėkių. Siurblys leidžia patikrinti iki 50 barų (725 PSI) slėgines sistemas.

- **Dviejų pakopų svirties valdymas – greitas sistemos užpildymas ir slėgio kaupimasis.**
- **Slėgis išlaikomas automatiškai. Nereikia uždaryti vožtuvo rankomis.**
- **Filtrai įleidimo ir išleidimo angose užtikrina didesnę eksploataavimo saugumą.**
- **Aliuminiu ir anglimi sustiprintas stūmoklinis PTFE siurblys ilgesniam tarnavimo laikui.**
- **Matmenys l×P×A (720×220×240 mm); apimtis/poslinkis: 37,7 cm<sup>3</sup>**

**Paskirtis:**

Puikiai tinka naudoti šildymo, suslėgto oro sistemose, aušinimo sistemose, aušinimo įrenginiuose, purkštuvų sistemose ir kituose mažo skersmens hidrauliniuose vamzdynuose.

**Dėmesio:**

Nuotėkio bandymai atliekami tik naudojant vandenį, alyvą arba vandens ir etilenglikolio mišinį.

**Techninis aprašymas**

Žarnos ilgis	1,83 m
Plotis	220 mm
Žarnos prijungimo sriegis	1/2 colio BSPP
maksimalus slėgis	50 bar

## Duomenų lapai

Maksimali temperatūra	50 °C
Per taktą pumpuojamas kiekis	37,7 cm <sup>3</sup>
Aukštis	240 mm
Ilgis	710 mm
Svoris	6,4 kg
Talpų tūris	13,6 l
Produkto rūšis	Tikrinimo / bandomasis siurblys