

Garant
**Kopijavimo frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
32/4mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP.**

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	54 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tvirtinimo sriegis M	M16
Nuožulos ilgis L, skirtas a _{max}	19,45 mm
Vidinis aušinimas	taip
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	62 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Bendras ilgis L_{viso}	42 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,06 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	RPK.10T3M0T
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2,5 mm
Koto tipas	su sriegiu
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvali
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	219878 2
---	----------