



Deimantinių glotninimo antgalių laikiklis Universali pasukama galvutė, Koto dydis: 10-16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Produktų klasė	29M

Aprašymas

Modelis:

Pasukama įrankio galvutė (reguliavimo diapazonas $\pm 90^\circ$).

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Paskirtis:

Galima apdirbti medžiagas, kurių kietumas yra 65 HRC. Puikiai tinka sudėtingų, ištisinių kontūrų paviršiaus apdorojimui.

Nenutrūkstamiems kontūrams (išgaubti, įgaubti, cilindriniai, kūginiai) bei plokštumoms lyginti. Taip pat tinka naudoti iki koto.

Tikslumas:

Galima išgauti aukštą paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Tiekimo sudėtis:

Koto dydis 10 su koto adapteriu $12 \text{ mm} \times 12 \text{ mm}$ ir $16 \text{ mm} \times 16 \text{ mm}$.

Dėmesio:

Deimantinius glotninimo antgalius reikia užsakyti atskirai!

Pastaba:

Išsamias panaudojimo rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

Koto dydis	10 - 16 mm
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai