

Garant
VHM kūginė freza forma C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 28 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208037 28
GTIN	4045197269997
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

 Kampo tolerancija $\pm 8'$.

Pastaba:

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

 Pilnam įsipjovimui f_z pastūma 50 %.

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 9

Dantų skaičius Z: 9

 Sužeminto koto Ø D_1 : 13 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

 Koto Ø D_s : 16 mm

 Pjovimo briaunos ilgis L_c : 11 mm

 Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm²: 0,045 mm

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D_1	13 mm
Dantų skaičius Z	9
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,045 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	28 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	11 mm
Forma	C
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis \emptyset	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza