

Garant
VHM T formos freza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 10,5X3 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 208025 10,5X3 |
| GTIN | 4045197198839 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:

Pjauna šonine briauna su pakaitomis įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje.

Pastaba:

Pleištinių griovelių frezavimui DIN 6888.

Griovelis: f_z skirta $a_p = 0,25 \times D$.

Tipas: N

Dantų skaičius Z: 6

Dantų skaičius Z: 6

segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888: 3,0×3,7 mm

Sužeminto koto Ø D₁: 4,2 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D₃: 6 mm

Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm²: 0,035 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 10,5 mm |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ² | 0,035 mm |
| segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888 | 3,0×3,7 mm |
| Dantų skaičius Z | 6 |
| Sužeminto koto Ø D ₁ | 4,2 mm |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Koto $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 50 mm |
| Tipas | N |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 3 mm |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 850 D/F |
| Frezos profilis | kryžminiai dantys |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | e8 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$ |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Koto tolerancija | h6 |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Kotinė freza |