

**Garant**
**VHM kūginė freza forma C 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	208035 22
GTIN	4045197269836
Produktų klasė	11X

## Aprašymas

### Modelis:

Kampo tolerancija  $\pm 8'$ .

### Pastaba:

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Pilnam įsipjovimui  $f_z$  pastūma 50%.

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 8

Dantų skaičius Z: 8

Sužeminto koto Ø  $D_1$ : 8 mm

Bendras ilgis L: 67 mm

Koto Ø  $D_s$ : 12 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 6 mm

Pastūma  $f_z$  apdirbant plieną < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,043 mm

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	22 mm
Dantų skaičius Z	8
Sužeminto koto Ø $D_1$	8 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,043 mm
Koto Ø $D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	67 mm

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	6 mm
Forma	C
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza