

**Garant****VHM graviravimo freza 60°, be dangos, Ø h6 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208040 4
GTIN	4045197129062
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Paskirtis:**

Kontūrų graviravimui.

**Pastaba:** $f_z$  skirta  $a_e = 1,0 \times D$ **Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	4 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Dantų skaičius Z	1
Koto Ø $D_s$	4 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	18 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai

Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Nuožulų freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		