

Garant
VHM kūginė freza forma D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	208036 32
GTIN	4045197269935
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

Kampo tolerancija $\pm 8'$.

Pastaba:

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Pilnam įsipjovimui f_z pastūma 50 %.

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 10

Sužeminto koto $\varnothing D_1$: 15 mm

Bendras ilgis L: 71 mm

Dantų skaičius Z: 10

Koto $\varnothing D_s$: 16 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 8 mm

Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	10
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	15 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	71 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	8 mm
Forma	D
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis \emptyset	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza