

**Garant**
**VHM T griovelių freza, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208034 12,5X6
GTIN	4045197269041
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Su nauja našia danga**, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką. Šoniniai dantų paviršiai yra šlifuoti, todėl įrankis neužstringa detalėje.

**Pastaba:**

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.

Pilnam įpjovimui  $f_z$  su pastūma 50 %.

Tipas: NF

Dantų skaičius Z: 6

Dantų skaičius Z: 6

skirta T formos grioveliams DIN 650: 6 mm

Sužeminto koto Ø  $D_1$ : 5 mm

Bendras ilgis L: 57 mm

Koto Ø  $D_s$ : 10 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,2 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	12,5 mm
skirta T formos grioveliams DIN 650	6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Dantų skaičius Z	6
Sužeminto koto Ø $D_1$	5 mm

Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Tipas	NF
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	6 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 851
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	d11
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	12 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza