

**Garant**
**VHM kūginė freza forma D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208038 20
GTIN	4045197270030
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Kampo tolerancija  $\pm 8'$ .

**Pastaba:**

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Pilnam įpjovimui  $f_z$  su pastūma 50 %.

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 8

Dantų skaičius Z: 8

Sužeminto koto  $\varnothing D_1$ : 10,5 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 12 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 8 mm

Pastūma  $f_z$  apdirbant plieną  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,042 mm

**Techninis aprašymas**

Sužeminto koto $\varnothing D_1$	10,5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Dantų skaičius Z	8
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	63 mm

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	8 mm
Forma	D
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza