

**Garant**
**VHM kūginė freza forma C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208037 20
GTIN	4045197269966
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

 Kampo tolerancija  $\pm 8'$ .

**Pastaba:**

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

 Pilnam įsipjovimui  $f_z$  pastūma 50 %.

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 8

Dantų skaičius Z: 8

 Sužeminto koto Ø  $D_1$ : 7,8 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

 Koto Ø  $D_s$ : 12 mm

 Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 8 mm

 Pastūma  $f_z$  apdirbant plieną < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,042 mm

**Techninis aprašymas**

Sužeminto koto Ø $D_1$	7,8 mm
Dantų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	20 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,042 mm
Koto Ø $D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	63 mm

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	8 mm
Forma	C
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza