

**Garant**
**VHM kūginė freza forma D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 28 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208038 28
GTIN	4045197270061
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

Kampo tolerancija  $\pm 8'$ .

**Pastaba:**

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Pilnam įpjovimui  $f_z$  su pastūma 50 %.

Vidinis aušinimas: ne

Dantų skaičius Z: 10

Dantų skaičius Z: 10

Sužeminto koto  $\varnothing D_1$ : 14 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 16 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 11 mm

Pastūma  $f_z$  apdirbant plieną  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,045 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	14 mm
Dantų skaičius Z	10
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	28 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	11 mm
Forma	D
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	js16
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza