

**Garant****Kotinė freza, be dangos, Ø k10 DC: 11mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 191530 11     |
| GTIN             | 4045197103406 |
| Produktų klasė   | 11W           |

**Aprašymas****Modelis:**

Daugiasluoksnė freza. Su išėma vidurinėje dalyje.

**Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.****Techninis aprašymas**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>  | 11 mm                   |
| Dantų skaičius Z   | 5                       |
| Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,03 mm                 |
| Koto Ø D <sub>s</sub>  | 12 mm                   |
| Bendras ilgis L  | 102 mm                  |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>                                      | 45 mm                   |
| Skersinės pastūmos kryptis   | horizontaliai ir įkypai |
| Kotas  | DIN 1835 B su h6        |
| Tolerancija Nominalusis Ø  | k10                     |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas                                       | 30 laipsniai            |
| Kampų nuožulos kampas  | 90 laipsniai            |
| Danga  | be dangos               |
| Ašmenys  | HSS Co 8                |
| Norma  | DIN 844 B               |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipas               | N   |
| Vidinis aušinimas   | ne  |
| Spalvinis žymėjimas | be  |
| Produkto rūšis      | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | $V_c$    | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | ribotai tinka | 83 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 30 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 25 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 25 m/min | P         |
| Ketus (G)                      | ribotai tinka | 23 m/min | K         |
| CuZn                           | ribotai tinka | 55 m/min | N         |
| Uni                            | tinka         |          |           |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |          |           |