

**Garant****Kotinė freza, be dangos, Ø k10 DC: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191530 30
GTIN	4045197103512
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

Daugiasluoksnė freza. Su išėma vidurinėje dalyje.

**Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.****Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Dantų skaičius Z	7
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,055 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	166 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	90 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B

Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		