

**Garant****Kotinė freza, be dangos, Ø k10 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	191530 12
GTIN	4045197103413
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

Daugiasluoksnė freza. Su išėma vidurinėje dalyje.

**Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.****Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	12 mm
Dantų skaičius Z	5
Koto Ø $D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	53 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k10
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B

Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	55 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		