

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L ₃	6 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Serija	GARANT Master
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	125 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K SCLCR/L06
Plokštelės dydis	6 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis