

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	A12L SCLCR/L06
Bendras ilgis L	140 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Serija	GARANT Master
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	14 mm
Galvutės ilgis L ₁	24,3 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis