

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L12
Galvutės ilgis L ₁	43 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Serija	GARANT Master
Plokštelės dydis	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 9
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	27 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	13,5 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis