

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	31 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	9 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	18 mm
Serija	GARANT Master
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SCLCR/L09
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis