

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	43 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Serija	GARANT Master
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	200 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13,5 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	23 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L09
Plokštelės dydis	9 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis