

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Serija	GARANT Master
Koto Ø D _s	20 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	A20R SCLCR/L09
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis