

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 8/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	10 mm
Laikiklio ISO kodas	A08H SCLCR/L06
Serija	GARANT Master
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Užspaudimo ilgis L ₂	7 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	6 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis