

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Plokštelės dydis	6 mm
Galvutės ilgis L ₁	24,3 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	14 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Serija	GARANT Master
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SCLCR/L06
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis