

**Akumulatorinis kampinis šlifukoelis GWS, Tipas: 18V-7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Produktų klasė	03C

Aprašymas**Modelis:****Našus ir kompaktiškas 18 V akumulatorinis kampinis šlifukoelis .****Tiekimo sudėtis:**

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, su apsauginiu dangteliu, tvirtinimo flanšu, tvirtinimo veržle, papildoma rankena.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073854 ir Nr. 073866.

Techninis aprašymas

minkštas paleidimas	ne
maksimali vibracija pagal EN	7 m/s ²
Saugos jungiklis	ne
Gamintojo pavadinimas	GWS 18V-7
maksimalus pjovimo gylis	34 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus disko Ø	125 mm

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus sūkių skaičius	11000 min ⁻¹
Kickbackstop	ne
Svoris	2,3 kg
Apsauga nuo perkrovos	taip
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Kampinis šlifluoklis