

Garant
GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairinis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 10/06mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	6 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Serija	GARANT Master
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	12 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Koto $\emptyset D_s$	10 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis