

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairinis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	9 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Serija	GARANT Master
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	18 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	A16Q SCLCR/L09
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Koto $\emptyset D_s$	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Galvutės ilgis L_1	31 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lįilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis