

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Serija	GARANT Master
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	22 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SCLCR/L09
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Koto Ø D _s	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis