

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Koto Ø D _s	25 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Galvutės ilgis L ₁	43 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SCLCR/L09
Plokštelės dydis	9 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	27 mm
Serija	GARANT Master
Darbinės dalies ilgis L ₃	13,5 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	lįilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis