

**Garant**
**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto  $\emptyset$  / plokštelių dydžiai: 16/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	28 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Koto $\emptyset D_s$	16 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Serija	GARANT Master
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis $L_3$	10 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDUCR/L07
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	19 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis