

**Garant**
**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/07mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Serija	GARANT Master
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	7 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	125 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K SDUCR/L07
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis