

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Koto \emptyset D _s	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	8 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Mažiausias pragręžimo \emptyset D _{min}	15 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SDUCR/L07
Plokštelės dydis	7 mm
Serija	GARANT Master
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis