

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Serija	GARANT Master
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	200 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SDUCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	31 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis