

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	16 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	10 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDUCR/L07
Bendras ilgis L	180 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	19 mm
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Plokštelės dydis	7 mm
Serija	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis