

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	8 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Serija	GARANT Master
Laikiklio ISO kodas	A12L SDUCR/L07
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis