

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Serija	GARANT Master
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	23 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDUCR/L11
Darbinės dalies ilgis L ₃	14 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis