

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	7 mm
Koto $\emptyset D_s$	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Serija	GARANT Master
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	7 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K SDUCR/L07
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	13 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis