

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto  $\emptyset$  / plokštelių dydžiai: 20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Serija	GARANT Master
Galvutės ilgis $L_1$	36 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SDUCR/L11
Užspaudimo ilgis $L_2$	18 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Koto $\emptyset D_s$	20 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis