

Garant
GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairiniai, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 20/11mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Serija	GARANT Master
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Bendras ilgis L	200 mm
Galvutės ilgis L_1	36 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$	25 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Koto $\emptyset D_s$	20 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R SDUCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis