

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/07mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260330 10/07 |
| GTIN | 4062406576882 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Laikiklio ISO kodas | A10K SDQCR/L07 |
| Koto Ø D _s | 10 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 7 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 9 mm |
| Serija | GARANT Master |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 13 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 20 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 0702.. |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

