

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/11mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260337 16/11 |
| GTIN | 4062406576851 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Serija | GARANT Master |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 |
| Galvutės ilgis L ₁ | 28 mm |
| Koto Ø D _s | 16 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A16Q SDUCR/L11 |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 14 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 23 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 15 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | kairiniai |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis