

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto  $\emptyset$  / plokštelių dydžiai: 12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	25 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	8 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L SDQCR/L07
Serija	GARANT Master
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Koto $\emptyset D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	15 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

