

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Serija	GARANT Master
Laikiklio ISO kodas	A25R SDQCR/L11
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	31 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Bendras ilgis L	200 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

