

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 12/07mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260331 12/07  |
| GTIN             | 4062406576950 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub>            | 25 mm                     |
| Bendras ilgis L                          | 140 mm                    |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys      | 269028 7                  |
| Serija                                   | GARANT Master             |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                    | 12 mm                     |
| Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>          | 11 mm                     |
| Laikiklio ISO kodas                      | A12L SDQCR/L07            |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>     | 8 mm                      |
| Tinkamos keičiamos plokštelės            | DC.. 0702..               |
| Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub> | 15 mm                     |
| Norma                                    | Gamykliniai standartai    |
| Paskirtis                                | kairiniai                 |
| Ištekinimo gylis iki                     | 3×D                       |
| Vidinis aušinimas                        | taip                      |
| Paskirtis                                | Išilginis tekimas vidinis |
| Produkto rūšis                           | Ištekinimo laikiklis      |

