

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	A10K SDQCR/L07
Darbinės dalies ilgis L ₃	7 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Užspaudimo ilgis L ₂	9 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Serija	GARANT Master
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

