

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, kairiniai, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	14 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDQCR/L11
Bendras ilgis L	180 mm
Serija	GARANT Master
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	28 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

