

**Garant****GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	31 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	A25R SDQCR/L11
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Serija	GARANT Master
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	23 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

