

Garant
GARANT Master Turn spiralinis ištekimo peilis plienui, kairiniai, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 16/07mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	10 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Koto $\emptyset D_s$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A16Q SDQCR/L07
Galvutės ilgis L_1	28 mm
Serija	GARANT Master
Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{min}$	19 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairiniai
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

