

**Garant****Žiedlapinis diskas (CER), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554040 40
GTIN	4062406573775
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį **užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).**

**Lyginant su šlifavimo diskais, mini žiedlapiniai diskai** su išdėstytomis plokštelėmis yra **patvaresni, lankstesni ir sukuria lygiau nušifuotą paviršių** (šiurkščio vertė) iki susidėvėjimo ribos.

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

**Paskirtis:**

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

**Pastaba:**

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	40
Disko Ø	50,8 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	19100 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		