

**Garant****Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Tipas: 20/3L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274171 20/3L
GTIN	4062406577698
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000 – 275015.

**Paskirtis:**Atpjovimui, kai skersmuo  $D_{\min} = 14$  mm.**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragrėžimo $\varnothing D_{\min}$	18 mm
Įpjovos plotis w	2,2; 3 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis $L_1$	35 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
$t_{\max}$ . vidinis apdirbimas	3 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis