

HOLEX**24seven – stand-alone sistema, Tipas: SPACE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	979400 SPACE
GTIN	4062406577865
Produktų klasė	9SA

Aprašymas**Modelis:**

Šiuolaikiško dizaino HOLEX įrankių išdavimo sistemos **variantai FLEX ir SPACE**. Korpusas su tvirtu rėmu, apkaltas aliuminio kobondo plokštėmis. Priekis pagamintas iš kokybiškos suvirintos skardos konstrukcijos, su savaimė stumdomomis durimis iš tvirto organinio stiklo.

- **Standartinis LED vidaus apšvietimas.**
- **Saugiam ir dokumentais patvirtintam atskiram išėmimui.**

Modelis SPACE: maksimalus naudingasis plotas lygmenyje. Mažiems, vidutiniams ir dideliems daiktams.

8 lentynų modelis, skirtas smulkiems, vidutinio dydžio ir didesniems daiktams, pvz.: apsauginiams batams (10 porų pusbačių iki EU 46 dydžio), apsaugos nuo kritimo priemonėms, kvėpavimo takų apsauginėms priemonėms ir darbo drabužiams sandėliuoti.

Tiekimo sudėtis:

Jutiklinis 10 colių ekranas, brūkšninių kodų skaitytuvas, kompiuteris su Basic programinės įrangos paketu, operacinė sistema anglų kalba.

Spalva:

Korpusas ir dangtelis šviesiai pilki RAL 7035 aliuminio kobondo dažai, priekis ir cokolis antracito spalvos RAL 7016, dažyti milteliais.

Techninis aprašymas

C skyrių skaičius	80
Aukštis	2000 mm
D skyrių skaičius	40
Plotis	800 mm
Gylis	850 mm
Skyriaus keliamoji galia	2 kg
Skyrelių kiekis	192
Svoris	270 kg
E skyrių skaičius	20
G skyrių skaičius	16
H skyrių skaičius	8
I skyrių skaičius	4
F skyrių skaičius	20
J skyrių skaičius	4
Serija	24seven
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	150 kg
Produkto rūšis	Prekių išdavimo sistema